



النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للاستخدام الاحترافي فقط

كابسي ٦٠ دهان نترو سيليلوز ميتالك أو بيرل

وصف المنتج

كابسي ٦٠ هو منتج تشتريبي عالي الجودة ذو لمعة عالية من اساس النترو سيليلوز . يتميز هذا المنتج بسرعة الجفاف والتغطية الممتازة . يستخدم لدهان الأخشاب وإعطائهما تأثيراً جميلاً . يمكن دهان أي من ورنيشات كابسي الدوكو على كابسي ٦٠ سواء كان ورنيش داخلي أو ورنيش خارجي .

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٦٠ على أي دهان قديم بعد تمام الجفاف وعلى المعجون الدوكو ١K والفلر الدوكو ١K وذلك بعد إعداد السطح جيداً وتطهيره بمطهر كابسي ٦٠٥ .

طريقة التطبيق

١٠٠٪ كابسي ٦٠ دوكو ١K


٥٦٪ كابسي ثر ٦٠

نسبة الخلط بحجم:



(1:1)

استخدام مسطرة الخلط



لزوجة الرش:

٤٠-٦٠ ثانية (٤٠-٦٠ °C)



مسدس الرش




الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة
	٢ بار (٢٧-٣٩ بواز)	١,٣-٢	المتوافق مع البيئة
٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٧-٣٩ بواز)	١,٣-٢	HVLP
	٤٥ بواز (٣,٥-٤٥ بواز)	١,٣-٢	التقليدي

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.

عدد أوجه الدهان:


يطبق المنتج برش ٢-٣ أوجه (أو حتى الوصول إلى التغطية المطلوبة)

سمك الدهان الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون



وقت الجفاف بين الطبقات:

٥٠-٥٣ دقيقة / ٥٠-٥٣°C



وقت الجفاف:

٣٠ دقيقة / ٣٠-٥٠°C





KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشتملة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق.