

## لاتيكو ٦٥٠٠ – ورنيش نترولولوزى لامع

### مواصفات المنتج:

ورنيش نترولولوزى لاتيکو ٦٥٠٠ هو ورنيش نترولولوزى عالى اللمعة يستخدم فى دهان الأثاث المنزلى والأبواب. يعطى هذا الورنيش سطح ناعم عالى اللمعة. يستخدم هذا الورنيش للأسطح الخشبية الغير معرضة للحرارة والعوامل الكيميائية.

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)	٨٨ – ٩٢
معدل الفرد النظرى م <sup>٢</sup> /كجم	٦ – ٨ / طبقة

### المنتجات اللازمة للتطبيق:

لاتيكو ٦٥٠٠ ورنيش نترولولوزى  
كابسي ٥٢٦ (نترولولوز نثر سوبر)

### الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

ورنيش نترولولوزى لاتيکو ٦٥٠٠ لامع هو ورنيش يستخدم للدهان علي سيلركابسي ٢٠٠٠ ( HV أو MV ) تم صنفه وإعداده إعدادا جيدا وذلك للحصول على لمعة عالية  
ينتم صنفه سيلر نترولولوزى كابسي ٢٠٠٠ ( HV أو MV ) بصنفه ٣٢٠ أو ٤٠٠ ثم يتم التنعيم بصنفه ٥٠٠ أو ٦٠٠ قبل دهان ورنيش نترولولوزى كابسي ٢٠١ – عالى اللمعة.

### نسبة الخلط بالوزن:

ورنيش نترولولوزى لاتيکو ٥٦٠ لامع	١٠٠%
نثر كابسي ٥٢٦ (نترولولوز نثر)	حتى ١٠%

### التطبيق:

ورنيش نترولولوزى لاتيکو ٥٦٠ اللامع يتم رشه طبقتان كما يمكن تطبيقه أيضا بستارة الرش .

### وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي	١٠-١٥ د
جفاف نهائي	٣-٤ س



### نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهددة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.

### فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

### تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .