

كاسبي ٥٨٠٠ ورنيش أكريليك ثنائي

وصف المنتج

ورنيش لاتيکو ٥٨٠٠ هو ورنيش أكريليك ثنائي (يحتاج مصلب) منخض المركبات العضوية المتطايره صمم خصيصا للتطبيق على البيز كوت . ويتميز بالمعده العاليه وقوه التحمل ويستخدم مع مصليات لاتيکو ٥٦٠٠ و ٥٦١٠ و ٥٦٢٠ . لا يضاف ثنر للورنيش لاتيکو ٥٨٠٠ عند رشه مما يسهل عملية الرش كما أن سرعة الورنيش تجعله مناسب للتطبيق فى الأماكن ذات الإنتاجية العاليه.

الأسطح المناسبة للدهان

كاسبي لاتيکو ٥٨٠٠ يصلح للتطبيق على كاسبي بيز كوت أو لاتيکو بيز كوت أو دهان قديم فى حالة جيده. ويجب تجهيز وإعداد السطح بالصنغرة المناسبة قبل البيز كوت . ولتنظيف السطح قبل البيز كوت يتم إستخدام مطهر كاسبي ٦٠٥


طريقة التطبيق



نسبة الخلط بالحجم				
لاتيکو ٥٨٠٠		لاتيکو مصلب		
١٠٠%		٥٠%		
٥٦٠٠ سريع		٥٦٠٠ العادى		
٥٦٢٠ البطئ				
إستخدام مسطرة الخلط				
لزوجة الرش : ١٥-١٨ ثانية (DIN 4 / ٢٠ °C)				
وقت الأثبات عند ٢٠°C : ٣ ساعات				
لمتوافق مع البيئه	قطر الفونيه	الضغط الداخلى	لضغط عند مخرج الدهان	
HVLP	١,٣-١,٢	٢بار (٢٦-٢٩بواز)	٧,٠ بار (٨-١٠بواز)	
التقليدى	١,٣-١,٢	٢بار (٢٦-٢٩بواز)	٥٠-٤٥ بواز (٣-٣,٥بار)	
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.				
عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه. سُمك الدهان الجاف ٥٠-٦٠ ميكرون.				

وقت الانتظار بين الطبقات:

الانتظار بين الطبقات: ٣-٧ دقيقه / ٢٠°C

الانتظار قبل الجفاف الحرارى: ٢٠ دقيقه / ٢٠°C



<p>الجفاف ب IR : موجة قصيرة ٨-١٠د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.</p>	
<p>وقت الجفاف عند ٢٠م: ٨-٩ساعة وقت الجفاف عند ٦٠م: ٣٠د</p>	

ملاحظات عامه

إختيار المصلب وقت الجفاف

يتغير وقت الجفاف طبقا لسُمك الدهان و ظروف الجفاف.
يزداد وقت الجفاف مع سوء التهويه او زيادة سُمك طبقة الدهان.
زيادة معدل الرطوبة او انخفاض درجة الحرارة عن ١٥م يؤثر في وقت الجفاف.
التوصيات بالأسفل للإسترشاد

التوصيات بالأسفل للإسترشاد
لاتيكو ٥٦٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٢٠ درجة مئوية والمساحات الصغيرة
لاتيكو ٥٦٠٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٢٥ مئوية والمساحات الكبيرة
لاتيكو ٥٦٢٠ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٣٠ مئوية

التصليح والتلميع

ورنيش لاتيكو ٥٨٠٠ لا يحتاج تلميع للمعته العاليه ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصنفرة باستخدام P2000 أو أنعم
والتلميع باستخدام سيستم كاسبي للتلميع بعد ٢٤س

نقاط أخرى

- ١- لأفضل النتائج تأكد أن درجة حرارة كلا من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٠ - ٢٥ درجة مئوية
- ٢- يتم غسل المسدس مباشرة بعد رش أي دهان 2K

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIIB(b) (840)620

القيمة المحدده لكمية المواد العضويه المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبي (لتصنيف المنتج: IIB.b) للمنتج الجاهز للتطبيق هي
بحد اقصى ٨٤٠ جرام/لتر.
قيمة المواد العضويه المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ٦٢٠ جرام/لتر.

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.