



النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للاستخدام الاحترافي فقط

ثرات بريما

وصف المنتج

ثرات بريما صممت خصيصاً لجعل لزوجة المنتج مناسبة للتطبيق وكذلك للتحكم في سرعة جفاف المنتج بعد خلطه مع المصلب.

المنتج:

وصف المنتج	المنتج
ثر يونيفرسال يستخدم مع 1K إتش برايم و دهان ثيرموبلاستيك أكريليك و الورنيشات 2K و السيلرات ودهانت 2K والبيز كوت ومسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات الحرارة المنخفضة من ١٥ الى ٢٠ مئوية	برrima ٨٤١.
ثر يونيفرسال يستخدم مع 1K إتش برايم و دهان ثيرموبلاستيك أكريليك و الورنيشات 2K و السيلرات ودهانت 2K والبيز كوت ومسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات الحرارة العادمة من ٢٠ الى ٢٥ مئوية	برrima ٨٤٢.
ثر يونيفرسال يستخدم مع 1K إتش برايم و دهان ثيرموبلاستيك أكريليك و الورنيشات 2K و السيلرات ودهانت 2K والبيز كوت ومسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات الحرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية	برrima ٨٤٣.

اختبار المصلب

التوصيات القادمة للاسترشاد فقط . ولكن يرجى الرجوع للنشرات الفنية الخاصة بكل منتج.

٨٤١.	٨٤٢.	٨٤٣.	الثر
غير مناسب	مناسب	المناسب	سيارة كاملة أو سطح كبير
مناسب	المناسب	المناسب	جزئي
المناسب	المناسب	غير المناسب	٥٢٠ - ٥١٥
غير مناسب	المناسب	غير المناسب	٥٢٥ - ٥٢٠
غير مناسب	المناسب	المناسب	أعلى من ٥٣٠
غير مناسب	غير مناسب	المناسب	أعلى من ٥٣٥

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.