



النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للاستخدام الاحترافي فقط

## كابسي ٦٠ دهان نترو سليلوز ميتالك أو بيرل

### وصف المنتج


كابسي ٦٠ هو منتج تشتريبي عالي الجودة ذو لمعة عالية من اساس النترو سليلوز . يتميز هذا المنتج بسرعة الجفاف والتغطية الممتازة . يستخدم لدهان الأخشاب وإعطائها تأثيراً جميلاً . يمكن دهان أي من ورنيشات كابسي الدوكو على كابسي ٦٠ سواء كان ورنيش داخلي أو ورنيش خارجي .

### الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٦٠ على أي دهان قديم بعد تمام الجفاف وعلى المعجون الدوكو ١K والفلر الدوكو ١K وذلك بعد إعداد السطح جيداً وتطهيره بمطهر كابسي ٦٠٥ .


### طريقة التطبيق

١٠٠٪ كابسي ٦٠ دوكو ١K  
٥٦٦٪ كابسي ثر ٦٠  
نسبة الخلط بحجم:




(1:1)

استخدام مسطرة الخلط



لزوجة الرش:

٤٨-٢٠ °C (٤-٢٠ °F)



مسدس الرش




الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة
	٢ بار (٢٧-٢٩ بواز)	١,٣-٢	المتواافق مع البيئة
٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٧-٢٩ بواز)	١,٣-٢	HVLP
	٤٥ بواز (٣,٥-٤)	١,٣-٢	التقليدي

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.

### عدد أوجه الدهان:


يطبق المنتج برش ٢-٣ وجه (أو حتى الوصول إلى التغطية المطلوبة)

سُمك الدهان الجاف ٤-٥ ميكرون



### وقت الجفاف بين الطبقات:

٢٠-٥ دقائق / ٥٠-٢٠ °C



### وقت الجفاف:

٢٠-٥ دقائق / ٥٠-٢٠ °C





**KAPCI**  
COATINGS

#### **تعليمات السلامة و الصحة**

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.