





لاتيكو ٥٧٢٠ دهان أكريليك بولي يوريثان ثنائي ملون جاهز


وصف المنتج

لاتيكو ٥٧٢٠ هو دهان أكريليك بولي يوريثان ثنائي (يحتاج مصلب) ملون جاهز يستخدم لإعادة دهان السيارات الخاصة والمركبات العامة. لاتيکو ٥٧٢٠ يتميز بأنه من أجود خامات الأكريليك بولي يوريثان عالي اللمعة شديد التحمل مع معدل تغطية ممتاز. يستخدم لاتيکو ٥٧٢٠ مع العديد من المصليات التي تضمن لك الجودة العالية والتي تساعد في تطبيق المنتج تحت مختلف درجات الحرارة

الأسطح المناسبة للدهان

لاتيكو ٥٧٢٠ يتم تطبيقه على السطح المعده بعناية مسبقا للدهان مثل الفلرات الثنائية والبرايمرات وكذلك الدهان القديم إذا كان بحالة جيدة. يتم صنفرة السطح قبل دهان لاتيکو ٥٧٢٠ بصنفرة ٤٠٠ جافة أو صنفرة ٨٠٠ بالماء ثم يتم تطهير السطح بمطهر كابسي ٦٠٥ قبل التطبيق.

نسبة الخلط بحجم : ٣ : ٥ : ١٠٠ 		١٠٠% لاتيکو ٥٧٢٠ ٥٠% لاتيکو مصلب سريع ٥٦٠ أو ٥٦٠ العادي أو البطيء ٥٦٢٠ ٣٠% كابسي ثر العادي ٥٥٥٠ أو ٥٥٦٠ البطيء																	
إستخدام مسطرة الخلط 																			
لزوجة الرش : ١٦-١٨ ثانية (DIN 4 / ٢٠ °C) 																			
وقت الثبات عند ٢٠°C : ساعات 		٤																	
مسدس الرش: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الضغط عند مخرج الدهان</th><th>الضغط الداخل</th><th>قطر الفونيه</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)</td><td>١,٣-١,٢</td><td>المتوافق مع البيئة</td></tr> <tr> <td>٧,٧ بار (٨-١٠ بواز)</td><td>٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)</td><td>١,٣-١,٢</td><td>HVLP</td></tr> <tr> <td></td><td>٣,٥-٣ بار (45-50 بواز)</td><td>١,٣-١,٢</td><td>التقليدي</td></tr> </tbody> </table> يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.		الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه			٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	المتوافق مع البيئة	٧,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	HVLP		٣,٥-٣ بار (45-50 بواز)	١,٣-١,٢	التقليدي		
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه																	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	المتوافق مع البيئة																
٧,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	HVLP																
	٣,٥-٣ بار (45-50 بواز)	١,٣-١,٢	التقليدي																
عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه. سُمك الدهان الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون. 																			

	وقت الانتظار بين الطبقات: الانتظار بين الطبقات: ٥-١٠ دقيقة/°٢٠م الانتظار قبل الجفاف الحراري: ١٠-١٥ دقيقة/°٢٠م
	الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات أكثر حول الجفاف بجهاز IR.
	وقت الجفاف عند °٢٠م: ١٢ ساعة وقت الجفاف عند °٦٠م: ٣٠ د

ملاحظات عامة

إختيار المصلب

كإبسي تقدم مجموعة من المصلبات لتناسب جميع ظروف التشغيل من حيث درجة الحرارة و حجم السطح المراد دهانه.

يتغير وقت الجفاف طبقا لسُمك الدهان و ظروف الجفاف.

التوصيات بالأسفل للإسترشاد

مصلب لاتيكو ٦١٠ يستخدم في درجة حرارة أقل من ٢٥ مئوية والمساحات الصغيرة
مصلب لاتيكو ٦٢٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة
مصلب لاتيكو ٦٣٠ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة
ثنر لاتيكو ٥٥٥٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٢٥ مئوية والمساحات الكبيرة
ثنر لاتيكو ٥٥٦٠ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٢٥ مئوية والمساحات الكبيرة

إستخدام المعجل ٦٥١٠

كإبسي ٦٥١٠ هو إضافة لتسريع الجفاف ويمكن إضافته على الخليط بنسبة تتراوح بين ١-٥% بالوزن قبل إضافة الثنر ويجب ملاحظة أن إضافة ٦٥١٠ يقلل وقت الشبات الى ٢-٣ س
ملاحظة: ٦٥١٠ يجب خلطه مع المصلبات السريعة وكما يستخدم في معدل درجة حرارة من ١٠-٢٠ مئوية

إعادة الدهان

يتم إعادة الدهان بهد الجفاف الكامل

التلميع والتلميع

لاتيكو ٥٧٢٠ لا يحتاج تلميع للمعته العاليه ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصنفرة باستخدام صنفرة ٢٠٠٠ أو أنعم والتلميع باستخدام سيستم كابسي للتلميع.

نقاط أخرى

- ١- لأفضل النتائج تأكد أن درجة حرارة كلا من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٠ - ٢٥ درجة مئوية
- ٢- يتم غسل المسدس مباشرة بعد رش أي دهان 2K

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.