

## النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للاستخدام الاحترافي فقط

# كابسي ٥٨٠٠ ورنيش أكريليك ثنائي

## وصف المنتج

ورنيش لاتيكو ٥٨٠٠ هو ورنيش أكريليك ثنائي (يحتاج مصلب) منخفض المركبات العضوية المتطايره صمم خصيصاً للتطبيق على البيز كوت. ويتميز باللمعة العالية وقوه التحمل ويستخدم مع مصلبات لاتيكو ٥٦١٠ و ٥٦٢٠. لا يضاف ثفر للورنيش لاتيكو ٥٨٠٠ عند رشه مما يسهل عملية الرش كما أن سرعة الورنيش تجعله مناسب للتطبيق في الأماكن ذات الإنتاجية العالية.


## الأسطح المناسبة للدهان

كابسي لاتيكو ٥٨٠٠ يصلح للتطبيق على كابسي بيز كوت أو لاتيكو بيز كوت أو دهان قديم في حالة جيده. ويجب تجهيز إعداد السطح بالصنفه المناسبة قبل البيز كوت. ولتطهير السطح قبل البيز كوت يتم استخدام مطهر كابسي ٦٠٥.


## طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالحجم

لاتيكو مصلب	لاتيكو ٥٨٠٠
% ٥٠	% ٦٠
٥٦١٠ سريع	
٥٦٢٠ العادي	
٥٦٣٠ البطن	



استخدام مسطرة الخلط




لزوجة الرش:

(٣٥ °C / DIN 4 ١٤-١٨ ثانية)



وقت الثبات عند ٣٥°C:

٣ ساعات




ضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الغونيه	
	٣٩-٦٦ بواز)	١,٣-٢,٢	متواافق مع البيئة
٧,٦ بار (٨-١ بواز)	٣٩-٣٦ بواز)	١,٣-٢,٣	HVLP
	٤٥ بواز (٣,٥-٣,٥ بار)	١,٣-٢,٣	التقلبدي
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.			



عدد اوجه الدهان:

يطبق المنتج برش ٢ وجه.


سمك الدهان الجاف ٥-٦ ميكرون.



وقت الانتظار بين الطبقات:

الانتظار بين الطبقات: ٣-٧ دقائق / ٣٥°C.

الانتظار قبل الجفاف الحراري: ٢ دقائق / ٣٥°C.



**ملاحظة مهمة:** هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط. والمعلومات المنشورة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات وخبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتیجة سوء الاستخدام أو التطبيق.

**الجفاف ب IR :**

موجة قصيرة ٨-١٤ د

يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثـر حول الجفاف بـ جهاز IR.



وقت الجفاف عند ٣٠°٢٠ :

٨ ساعه

وقت الجفاف عند ٣٠°٦٠ :

٣ د

**ملاحظات عامة****اخيار المصبات وقت الجفاف**

يتغير وقت الجفاف طبقاً لسمك الدهان وظروف الجفاف.  
يزداد وقت الجفاف مع سوء التهوية او زيادة سمك طبقة الدهان.  
زيادة معدل الرطوبة او انخفاض درجة الحرارة عن ٥٠% يؤثر في وقت الجفاف.  
التوصيات بالأسفل للإسترشاد

**التوصيات بالأسفل للإسترشاد**

لاتيكو ٥٦٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٢٠ درجة مئوية والمساحات الصغيرة  
لاتيكو ٥٦٠.. يستخدم في درجة حرارة حتى ٢٥ مئوية والمساحات الكبيرة  
لاتيكو ٥٦٢ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٣٠ مئوية

**التصليح والتامين**

ورنيش لاتيكو ٥٨٠ لا يحتاج تلميع للمعنة العالية ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصنفرة باستخدام P2000 أو أنعم  
وتلميع باستخدام سيسنتم كابسي للتلميع بعد ٢٤ س

**نقاط أخرى**

- لأفضل النتائج تأكد أن درجة حرارة كل من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٥-٣٠ درجة مئوية
- يتم غسل المسدس مباشرةً بعد رش أي دهان 2K

**VOC (2004/42/EC)**  
2004/42/IIB(b) (840)620

القيمة المحددة لكمية المواد العضويه المتطايره طبقاً للاتحاد الاوروبي (لتصنيف المنتج IIb.b ) للمنتج الجاهز للتطبيق هي  
بحد أقصى ٨٤ حرام/لتر.  
قيمة المواد العضويه المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد أقصى ٦٢ حرام/لتر.

**تعليمات السلامة والصحة**

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.