



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٦٢٠ سيلر أكريليك ثنائي شفاف

وصف المنتج

كابسي ٦٢٠ هو دهان غير تقليدي من الأكريليك الثنائي (يحتاج مصلب) ذو قوة تماسك ممتازة على الأسطح دون صنفرتها وبالتالي فهو يوفر عملية الصنفرة .
هذا المنتج يمكن إستخدامه

- ١- كمحسن التصاق على الأسطح دون صنفرتها
- ٢- كسيلر لا يحتاج للصنفرة بل ويمكن التطبيق عليه مباشرة
- ٣- عازل للأسطح لتجنب المشاكل التي قد تحدث بسبب الدهانات القديمة

كابسي ٦٢٠ شفاف ويمكن تلوينه بملونات كابسي ٦٦٠ بحد أقصى ١٠% بالحجم

أسطح الدهان

كابسي ٦٢٠ يمكن تطبيقه على دهان أصلي أو دهان أكريليك في حالة جوده أو برايمر أو فلرات ثنائية الأماكن الأكثر عرضه للتلف مثل المنحنيات وغيره ربما تحتاج للصنفرة بطريقه جيده عند إستخدام كابسي ٦٢٠ كعازل يترك ليجف جيدا

التطبيق

نسبة الخلط بالحجم ٢٠:٥٠:١٠٠			
			(٢:١:٤)
كابسي سيلر ٦٢٠	كابسي مصلب	كابسي ثر	
١٠٠%	٥٠%	٢٠%	
٦٥٢ سريع	٦٥٣ سريع جدا	٦١٠ السريع ٦٠٠ العادي	
يتم إستخدام مسطرة الخلط			
لزوجة التطبيق 18-20 sec (DIN4 at 20°C)			
وقت ثبات المنتج ٤ ساعات عند ٢٠ د.م			



KAPCI
COATINGS

مسدس الرش



الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونية	
	٦ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	المتوافق مع البيئة
٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	٦ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	HVLP
	٥٠ - ٤٥ بواز (٣-٥.٣ بار)	١,٣-١,٢	التقليدي


عدد أوجه الدهان كمحسن التصاق
يطبق المنتج برش وش واحد
سُمك الدهان الجاف ٢٠-٢٥ ميكرون.



عدد أوجه الدهان كسيلر لا يحتاج صغره أو كعازل
يطبق المنتج برش وشين.
سُمك الدهان الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون.



وقت الانتظار بين الطبقات:
٥ - ١٠ دقيقة / ٢٠°م



وقت الجفاف:
قبل دهانه كمحسن التصاق أو كسيلر لا يحتاج صغره : ٢٠ - ٣٠ د.م. / ٢٠°م.
قبل دهانه كعازل : ٣٠ د.م. / ٦٠ د.م. أو ٢٤ ساعة / ٢٠°م.



ملاحظات عامه

الصغره

كابسى ٦٢٠ لا يحتج صغره ولكن فى حال تركه أكثر من ٢٤ ساعة يجب أن يتم صغرتة صغره خفيفه قبل إعادة دهانه وللصغره يستخدم الصغره الجافه بالماكينه قرص ٤٠٠ قبل دهان الأكريليم أو قرص ٥٠٠ قبل دهان البز

التلوين

كابسى ٦٢٠ يمكن أن يتم تلوينه بملونات كابسى ٦٦٠ حتى ١٠ % بالحجم وبعد التلوين يتم إضافة المصلب والتتر بالنسبة المذكوره

ملاحظات أخرى

- ١- السمك الزائد من كابسى ٦٢٠ يؤثر على سطح ولمعة الدهان النهائى ويؤثر على الخواص المطلوبه منه
- ٢- لا يتم تطبيق كابسى ٦٢٠ على دهان سينثيتك أو دهان نثرو سيليلوز
- ٣- لا يتم تطبيق كابسى ٦٢٠ أسف دانات السينثيتك أو دهانات النثرو سيليلوز
- ٤- يتم تنظيف مسدس الرش بعد عملية الدهان مباشرة

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافى فقط . والمعلومات المشمولة فى هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .